

## IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Verzió	Tartósín-kivezetés, RJ12, IP20
Rendelési szám	<a href="#">2861240000</a>
Típus	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Qty.	10 Stück

## IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	15 g
-------------	------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ12	2. csatlakozás	RJ12
Vezetékezés	Összekötő	Szín	bézs, fekete
Ház fő anyaga	Műanyag	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	TS 35	Árnyékolás	árnyékolatlan
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	≥ 200

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	TIA-1096-A
----------------------	------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-TO-RJ12-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**