

## IE-TO-RJ12-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wyjście szyny montażowej, RJ12, IP20
Nr zam.	<a href="#">2861240000</a>
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Ilość	10 Szt.

## IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	15 g
------------	------

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
----------------------------	----------------

## Dane ogólne

złącze 1	RJ12	Przyłącze 2	RJ12
Okablowanie	Sprzęgło	Barwny	beżowy, czarny
Podstawowy materiał obudowy	tworzywo sztuczne	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
rodzaj montażu	TS 35	Ekranowanie	nieekranowane
Stopień ochrony	IP20	Cykle wpinania	≥ 200

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A
--------------------------------	------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-TO-RJ12-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

