


S2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Skyddsledarplint, SNAP IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, grön/gul, grön |
| Art.nr. | 2863020000 |
| Typ | S2C 2.5 PE DL |
| GTIN (EAN) | 4064675594079 |
| Förp. | 50 Stück |

S2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Djup | 38 mm | Byggdjup (tum) | 1,496 inch |
| Höjd | 59 mm | Bygghöjd (tum) | 2,323 inch |
| Bredd | 5,1 mm | Byggbredd (tum) | 0,201 inch |
| Nettovikt | 11,666 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 |
| Normer | IEC 60947-7-2 | Skena | TS 35 |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 2,5 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 2,5 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0,34 mm ² |
| Anslutningsriktning | övre | Anslutningstyp | SNAP IN |
| Antal anslutningar | 2 | Avisoleringslängd | 10 mm |
| Klingmått | 6 x 3,5 mm | Ledararea, entrådig, max. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,34 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,34 mm ² | Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 2,5 mm ² | Tolkdorn enligt 60 947-1 | A2 |
| Tvilling-ändhylsa, max. | 0,75 mm ² | Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm ² |

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | |
|--|---------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | SNAP IN |
|--|---------|

Märkdata

| | | | |
|-------------------|---------------------|---|---------|
| Märkarea | 2,5 mm ² | Märkspänning till grannklämman | 800 V |
| Märkspänning DC | 800 V | Märkström | 24 A |
| Normer | IEC 60947-7-2 | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Märkstötspänning | 8 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0,77 W |
| Nedsmuttningsgrad | 3 | Överspänningskategori | III |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-8116541 | Ledararea max. (CSA) | 14 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 20 AWG | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 22 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 22 AWG | | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:39:51 CEST

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Materialdata

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|----------|
| Material | Wemid | Färgkod | grön/gul |
| Färg manöverelement | grön | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

Systemparametrar

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Ändplatta krävs | Ja | Antal potentialer | 1 |
| Antal våningar | 1 | Antal klämsäten per våning | 2 |
| Antal potentialer per våning | 1 | Nivåer internt överkopplade | Nej |
| Skena | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Ja | PEN-Funktion | Nej |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| Montagesätt | ihakad | Monteringstyp | ihakad |
| rastbar | Ja | Öppna sidor | höger |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000901 | ETIM 7.0 | EC000901 |
| ETIM 8.0 | EC000901 | ETIM 9.0 | EC000901 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |

Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | User Manual SNAP IN |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

A-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | APP 1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2488970000 | A-serien, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118499216 | |
| Förp. | 50 Stuck | |

A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991920000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Förp. | 50 Stuck | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661300000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2475310000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Förp. | 50 Stuck | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661280000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661290000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Förp. | 20 Stuck | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

V0



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.


- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1388530000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |

Z-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | ZST 1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1269070000 | Tillbehör, Skenhållare |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | ZST | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1678680000 | Z-Serie, Skenhållare |
| GTIN (EAN) | 4008190466770 | |
| Förp. | 10 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007110000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Förp. | 800 Stück | |

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/5 MC NE RT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773521686 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | Allen-Bradley, röd |
| Förp. | 720 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/5 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1951870000 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 600 Stück | |
| Typ | WS 8/5 MC NE OR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773521690 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | Allen-Bradley, orange |
| Förp. | 720 Stück | |
| Typ | WS 8/5 MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773521687 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | Allen-Bradley, gul |
| Förp. | 720 Stück | |
| Typ | WS 8/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1640740000 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 Stück | |
| Typ | WS 8/5 MC NE BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773521693 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | Allen-Bradley, blå |
| Förp. | 720 Stück | |

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/5 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1046380000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782086 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 600 Stück | |
| Typ | WS 10/5 M PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2003770000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424447 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 600 Stück | |
| Typ | WS 10/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1635000000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:39:51 CEST

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/5 MC NE BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773531693 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141814 | Allen-Bradley, blå |
| Förp. | 720 Stuck | |
| Typ | WS 10/5 M MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1792000000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 Stuck | |
| Typ | WS 10/5 MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773531687 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141753 | Allen-Bradley, gul |
| Förp. | 720 Stuck | |
| Typ | WS 10/5 MC NE RT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1773531686 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141746 | Allen-Bradley, röd |
| Förp. | 720 Stuck | |

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/5 PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1038790000 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 120 Stuck | |
| Typ | WS 8/5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1640750000 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 144 Stuck | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Digitala strömmätångar



Digitala strömmätångar och strömmätångtillsatser används för mätning av lik- och växelströmmar. Den avgörande fördelen med dessa instrument ligger i att mätningen kan utföras utan att strömmen bryts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | ZUB MULTIMETER | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9205270000 | Multimeter: |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Förp. | 1 Stück | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningskanaler med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1854500000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 200 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609810000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 200 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 S MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1341590000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 80 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WS 8/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007150000 | WS, Plintmärkning, 8 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Förp. | 800 Stück | |

2,5 mm²

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SEP 2C 2.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2751080000 | Ändplatta (plintar), 56.9 mm x 2.1 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4064675267607 | |
| Förp. | 20 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

2,5 mm²2.5
mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108690000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527690000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527830000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527870000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527570000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527620000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108910000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527770000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527640000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527590000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:39:51 CEST

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527730000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108900000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527540000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108710000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108700000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527740000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527820000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527840000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527880000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108920000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108720000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527780000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2109000000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 5 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:39:51 CEST

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527670000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527920000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527630000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527890000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108870000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527790000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | Isolerad: Ja, 24 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527720000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108470000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2108810000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | Isolerad: Ja, 24 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527680000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående hårdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2749610000 | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Förp. | 1 Stück | |

Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1854490000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1907520000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | Weidmueller, gul |
| Förp. | 1 000 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/5 MC M SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1792010000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223879 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 144 Stück | |
| Typ | WS 10/5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1635010000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456634 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 144 Stück | |
| Typ | WS 10/5 M PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007770000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 120 Stück | |
| Typ | WS 10/5 PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1046320000 | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782024 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 120 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

A-serien

A
Series

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ATPG 2.5 MI-R | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991960000 | Testadapter (plint), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | ATPG 2.5/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2041180000 | Testadapter (plint), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409505 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | ATPG 2.5/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2041190000 | Testadapter (plint), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409604 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | ATPG 1.5-10 L | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991890000 | Testadapter (plint), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Förp. | 50 Stück | |

S2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801687 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | Weidmueller, gul |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801044 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GN | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801688 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | Weidmueller, grön |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE OR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1238340000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | Weidmueller, orange |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE SW | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1457550000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | Weidmueller, svart |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801693 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | Weidmueller, blå |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE VI | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1249860000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | Weidmueller, violett |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE BR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1249870000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | Weidmueller, brun |
| Förp. | 1 000 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 14:39:51 CEST

S2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE RT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801686 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | Weidmueller, röd |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 S MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1341620000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 400 Stück | |
| Typ | DEK 5/5 MC NE GR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801691 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | Weidmueller, grå |
| Förp. | 1 000 Stück | |