


FSPG LED 10-36V BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 6.3 A, otočné |
| Objednací číslo | 2869740000 |
| Typ | FSPG LED 10-36V BL |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 |
| Množství | 25 ks |

FSPG LED 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 38 mm | Hloubka (v palcích) | 1,496 inch |
| Výška | 36,5 mm | Výška (v palcích) | 1,437 inch |
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0,236 inch |
| Čistá hmotnost | 5,35 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Specifikace systému

| | |
|---------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ne |
|---------------------|----|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|-------|------------------------------|-------|
| Materiál | Wemid | Izolační materiál | Wemid |
| Barevný | Modrá | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

Další technická data

| | |
|-------------|----------|
| Typ montáže | Zapojeno |
|-------------|----------|

Data hodnocení

| | |
|----------------------|---|
| Závažnost znečištění | 3 |
|----------------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

FSPG LED 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



FSPG LED 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky


Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhněte si vlastní konektory jednoduše použitím

Všeobecné objednávací údaje

| Typ | VDS180 SV7.62 | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------|
| Objednávací číslo | 6853940000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, černá, Počet pólů: 1 | | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | | | |
| Množství | 50 ks | | | |