

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Felhasználási példa



A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket.

Jellemzőkészlet:

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések

- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
- Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
- A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén

A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

Alap verzió:

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességhatárkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

Bővítések

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék

Adatlap

- További szimultán VPN csatlakozások
- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

Általános rendelési adatok

Verzió	Licenszkód az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz., 50 további konfigurálható u-link klienssel bővíti a Weidmüller hardvert az alap licenszen felül, és annak megfelelően hosszabbítja az alap licensz érvényességi időtartamát.
Rendelési szám	2870090000
Típus	U-LINK-50-DEVICES-1Y
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 28. 22:20:04 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 0

Funkciók és jellemzők

A kétfaktoros hitelesítés típusa	E-mail, Google hitelesítő alkalmazás, Microsoft hitelesítő alkalmazás	Az felhőbe integrált tűzfal működése	Csoport alapú szabályok a távoli hálózatok eléréséhez IP, port és protokoll alapon
Egyidejűleg használható átmenő VPN-kapcsolatok száma		Eszközfelügyelet	Az eszköz-infrastruktúra (távoli hozzáférésű objektumok) átlátható bemutatása világosan meghatározott fa-struktúrában elhelyezkedés, csoportok és eszközobjektumok szerint
Felhasználói szervezet	1 (újabb átmenő VPN csatlakozással bővíthető) Felhasználók csoportokba rendezése, eltérő hozzáférési jogosultságok rendelése az eszköztopológiához, csoportalapú jogkiosztás az eszközkonfiguráció és a felhasználóadminisztráció terén, Szervezetek belső kontrollja a szervezeti jogok keretében	Firmware kezelés	Az összes u-link kliens firmware verziója és opcionális, idővezérelt, automatikus firmware frissítések (a kiválasztott készülékosztályokra)
Használati adatok	Széles körű jelentési és statisztikai információk (csatlakozási jelentések, használati időtartam, adatmennyiség)	Havi adatmennyiség és sávszélesség	Korlátlan (normál piaci felhasználás esetén)
Időszak	A licensz kulcs aktiválásától vagy a meglévő licensz lejáratától számított 1 év. Az egyedi licenszfeltételek aktiválás során láthatóak.	Jelszó-irányelv	Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén
Konfigurálható felhasználói objektumok száma (szervizelésre használt számítógép)	Nem korlátozott	Konfigurálható u-link kliensek darabszáma a Weidmüller hardveren (hozzáférési pontok, távoli hálózatok) száma	100
Rendszer rendelkezésre állása	≥ 99,6%	VPN-csatorna sávszélessége	100 Mbit/s
Web alapú hozzáférési típus (easyAccess)	Helyi webszerver, RDP, VNC szerver		

Rendszerkövetelmények

Hardver (szervizelésre használt számítógép)	PC Windows 7, 8, 10 vagy 11 operációs rendszerrel	Hardver, távoli célhálózat	Weidmüller hardver u-link VPN klienssel
Portál adminisztrációja (felhasználók/ eszközök konfigurálása)	webböngészőn keresztül (HTTPS), Bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval	VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép)	u-link VPN-client (installation on PC)

U-LINK-50-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Egyéb

A szállítási terjedelem része

Aktiválás

Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak)

Email licenzkulccsal

Besorolások

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ECLASS 9.0	27-24-25-01	ECLASS 9,1	27-24-25-01
ECLASS 10.0	27-24-25-01	ECLASS 11.0	27-24-25-01
ECLASS 12.0	27-24-25-01	ECLASS 13.0	27-24-25-01

Letöltések

Software	Software – u-link VPN-Client
User Documentation	u-link EULA V3 EN (28.5.2018) u-link EULA V4 EN (20.9.2023)
Katalógusok	Catalogues in PDF-format