

U-LINK-500-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Exempel på användning**

Weidmüllers u-link-tjänst för fjärråtkomst erbjuder en enkel möjlighet att på ett säkert sätt få tillgång till Ethernet-enheter i ett fjärrnätverk.

Med u-link VPN Server som central mötesplatsserver ansluter VPN-klienterna (service-PC och Weidmüller u-link klientenheter) alltid utåt och uppfyller därmed de typiska IT-säkerhetskraven.

Separata databas- och serverinstanser används för varje u-link-kundkonto (säker klientisolering) för att säkerställa dataintegritet.

Kommunikationen mellan u-link VPN-servern och fjärrklienterna (service-datorer och u-link-klientenheter) sker via en certifikatskyddad openVPN-anslutning.

u-links credo är "konfiguration istället för programmering". Användningen är intuitiv och kräver inga expertkunskaper.

Kännetecken:

- 1-klicks VPN-fjärråtkomst för service-datorer
- easyAccess: webb-, rdp- eller vnc-anslutningar till fjärrvärdar helt webbläsarbaserade för användning med surfplatta eller smartphone
- Organisation och gruppmanagement
- Topologier inklusive slutenheter från tredje part
- Management av fast programvara: Visning av status för fast programvara för alla routrar och möjlighet till tidsstyrd, automatisk uppdatering av fast programvara.
- Individuella åtkomsträttigheter: granulär konfiguration av åtkomsträttigheter för enheter i målnätverket.

- Omfattande händelselogg: Alla aktiviteter presenteras i u-link-portalen med omfattande filter- och exportfunktioner.

- Lösenordspolicy: Ökad säkerhet genom konfigurerbar effektbeskrivning av minimikrav för lösenordskvalitet och giltighetstid.

Weidmüller erbjuder följande användningsvarianter och tilläggsalternativ för u-link Remote Access:

Grundläggande utförande:

- Tilldelas automatiskt när du registrerar dig på u-link.weidmueller.com
- Gratis användning i 6 månader, förlängd till 365 dagar när du registrerar en ny u-link-klientenhet.
- Fullständiga kännetecken
- Obegränsat antal användare
- Max. 50 u-link-kompatibla enheter (åtkomstpunkter till ett fjärrnätverk)
- 1 samtidig VPN-anslutning
- Inga begränsningar i fråga om data eller hastighet (med förbehåll för normal användning på marknaden).

Utökning

- Ytterligare 50/100/250/500/1000 eller fler u-link-kompatibla enheter
- Ytterligare simultana VPN-anslutningar
- China-VPN: säker och pålitlig VPN-anslutning till och från Kina

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Licenskod för u-link Remote Access Service., Lägger till 500 ytterligare konfigurerbare u-link-klienter på Weidmüller-hårdvara till grundlicensen och förlänger perioden för grundlicensen i enlighet med detta.
Art.nr.	2870120000
Typ	U-LINK-500-DEVICES-1Y
Förp.	1 Stück

U-LINK-500-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0
-----------	---

Funktioner och kännetecken

Antal konfigurerbara användarobjekt (tjänste-PC)		Antal konfigurerbara u-link-klienter på Weidmüllers hårdvara (åtkomstpunkter för fjärrnätverk)	
	Obegränsad		550
Användarorganisation	Organisation av tjänste-användare i grupper, tilldelning av selektiva åtkomsträttigheter till enhets topologi, gruppberoende tilldelning av rättigheter beträffande enhetskonfiguration och användaradministration, Organisations självmanagement inom ramen för organisatoriska rättigheter	Användningsinformation	Utökad rapportering och statistisk information (avslutningsrapporter, användningstid, datavolym)
Enhetshantering	Illustration av anordningens infrastruktur (fjärråtkomstobjekt) i en väldefinierad trädstruktur via plats-, grupp- och enhetsobjekt	Firmware-administration	Visning av firmwareversionen för alla u-link-klienter och valfria, tidsstyrda, automatiska uppdateringar av firmware (för valda enhetsklasser).
Funktionaliteten hos den integrerade molnbrandväggen	Gruppbaseade regler för åtkomst till fjärranslutna nätverk baserat på IP, port och protokoll	Månadsvis datamängd och bandbredd	Obegränsat (omfattas av normal användning på marknaden)
Period	1 år efter aktivering av licensnyckeln eller efter det att den befintliga licensen har upphört att gälla. De enskilda licensvillkoren visas vid aktivering.	Riktlinje för lösenord	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Samtidigt användbar pass-through VPN-anslutning	1 (kan utökas genom att boka ytterligare VPN-anslutningar för vidarekoppling)	Systemtillgänglighet	≥ 99,6 %
Typ av 2-faktorauslösnings	E-post, Google-Authenticator-app, Microsoft Authenticator-app	Typ av webbaserad åtkomst (easyAccess)	Lokal webbserver, RDP, VNC-server
VPN-kanal bandbredd	100 Mbit/s		

Systemkrav

Maskinvara (tjänste-PC)	Dator med operativsystem Windows 7, 8, 10 eller 11	Maskinvara, fjärrnät	Weidmüller-maskinvara med u-link VPN-klient
Portaladministration (konfigurering användare/enhet)	via webbläsare (HTTPS), inloggning via användarnamn och lösenord	VPN-programvara (tjänste-PC)	u-link VPN-klient (installation on PC)

Övrigt

Aktivering	Klientens kontoadministratör matar in licensnyckeln i u-link-portalen (funktionerna omedelbart tillgängliga)	Ingår i leverans	E-post med licensnyckel
------------	--	------------------	-------------------------

U-LINK-500-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ECLASS 9.0	27-24-25-01	ECLASS 9.1	27-24-25-01
ECLASS 10.0	27-24-25-01	ECLASS 11.0	27-24-25-01
ECLASS 12.0	27-24-25-01	ECLASS 13.0	27-24-25-01

Nedladdningar

Programvara	Software – u-link VPN-Client
Användardokumentation	u-link EULA V3 EN (28.5.2018) u-link EULA V4 EN (20.9.2023)
Kataloger	Catalogues in PDF-format