

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La connaissance, c'est la puissance - avec nos capteurs IoT industriels, vous pouvez enregistrer les données d'appareils importantes de votre équipement actuel et de votre nouvel équipement en ce qui concerne les variables mécaniques et électriques. En conséquence, vous obtenez des informations précieuses pour les importantes décisions concernant le fonctionnement et la maintenance de vos installations.

Informations générales de commande

Version	Module de communication
Référence	2874720000
Type	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Qté.	1 pièce(s)

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	43 mm	Profondeur (pouces)	1,693 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0,63 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0,433 inch
Poids net	7 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Humidité à la température de fonctionnement	humidité relative 5...95 %, sans condensation
-------------------------	----------------	---	---

Classifications

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Communication

Caractéristique des antennes	intégrée	Portée de communication, max., ligne de visée	90 m
Portée de communication, max. dans l'atelier	30 m	Module Bluetooth	Bluetooth Low Energy

Téléchargements

Documentation utilisateur	Quick start guide – IS US67-USB-STICK-BLE
Catalogue	Catalogues in PDF-format