

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A tudás hatalom – ipari IoT érzékelőinkkel fontos eszközadatokat rögzíthet már meglévő és új berendezéseiről a mechanikus és elektromos változókra vonatkozóan. Így értékes információkhoz juthat, amelyek segítenek a berendezései működtetését és karbantartását illető fontos döntések meghozatalában.

Általános rendelési adatok

Verzió	Communication module
Rendelési szám	2874720000
Típus	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Qty.	1 Stück

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	43 mm	Mélység (coll)	1,693 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0,63 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0,433 inch
Nettó tömeg	7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5...95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
----------------------	----------------	----------------------------------	---

Kommunikáció

Antenna karakterisztika	beépített	Kommunikációs tartomány, max., rálátás 90 m	
Kommunikációs távolság, max., a műhelyben	30 m	Bluetooth modul	Bluetooth alacsony energiafogyasztás

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Letöltések

User Documentation	Quick start guide – IS US67-USB-STICK-BLE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format