

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kunskap är makt - med våra industriella IoT-sensorer kan man registrera viktiga enhetsdata för befintlig och ny utrustning avseende mekaniska och elektriska variabler. Resultatet är värdefull information inför viktiga beslut om drift och underhåll av anläggningarna.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kommunikationsmodul
Art.nr.	2874720000
Typ	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Förp.	1 Stück

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	43 mm	Byggdjup (tum)	1,693 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0,63 inch
Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0,433 inch
Nettovikt	7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Fuktighet vid driftstemperatur	5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens
-----------------	----------------	--------------------------------	---

Kommunikation

Antennkaraktäristik	integrerad	Räckvidd, max., obruten linje	90 m
Räckvidd, max., i verkstad	30 m	Bluetooth-modul	Bluetooth låg energi

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Nedladdningar

Användardokumentation	Quick start guide – IS US67-USB-STICK-BLE
Kataloger	Catalogues in PDF-format