

**KT MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

**Informations générales de commande**

Version	Outils à couper
Référence	<a href="#">2876460000</a>
Type	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Qté.	1 pièce(s)

## KT MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	9,5 mm	Profondeur (pouces)	0,374 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	91 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

### Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	7 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	25 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	25 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	35 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - souple, max.	16 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG	Câble cuivre, max. Ø	7 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--