

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok
Rendelési szám	2876460000
Típus	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Qty.	1 Stück

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	9,5 mm	Mélység (coll)	0,374 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	91 g		

Vágószerszámok

Egyeres alumínium kábel, max. (mm ²)	35 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. (AWG)	4 AWG
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	25 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	7 mm
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	16 mm ²	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	6 AWG
Vörösréz kábel - többeres, max.	25 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)	4 AWG
Vörösréz kábel - tömör, max.	35 mm ²	Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	2 AWG
Vörösréz kábel, max. átmérő	7 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--