

**KT MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Режущий инструмент
Номер для заказа	<a href="#">2876460000</a>
Тип	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Кол.	1 Шт.

## КТ MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	9,5 мм	Глубина (дюймов)	0,374 inch
Высота	120 мм	Высота (в дюймах)	4,724 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	91 g		

## Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	4 AWG	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	25 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	7 мм	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	35 mm²
Медный кабель - гибкий, макс.	16 mm²	Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	6 AWG
Медный кабель - многожильный, макс.	25 mm²	Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	4 AWG
Медный кабель - одножильный, макс.	35 mm²	Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	2 AWG
Медный кабель, макс. диаметр	7 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--