

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapverktyg
Art.nr.	2876460000
Typ	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Förp.	1 Stück

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	9,5 mm	Byggdjup (tum)	0,374 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	91 g		

Klippverktyg

Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²)	35 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	7 mm
Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	4 AWG	Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	25 mm ²
Kopparkabel - entrådig, max.	35 mm ²	Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	2 AWG
Kopparkabel - fintrådig, max.	16 mm ²	Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	6 AWG
Kopparkabel - flertrådig, max.	25 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	4 AWG
Kopparkabel - max. Ø	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--