

PVHYM+M+XXXX6W-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y- eller X-kabeln används för anslutning av tre eller fyra delar av ett solcellssystem, t.ex. anslutningen mellan solcellspaneler, växelriktare och överspänningsskyddsboxar. Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm ² , 1500 V |
| Art.nr. | 2877860000 |
| Typ | PVHYM+M+XXXX6W-15 |
| GTIN (EAN) | 4064675666424 |
| Förp. | 1 Stück |

PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 91 g

PV-kabelskydd

| | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|
| PV kabelversion | Kabelsida | vänster |
| | Nummer | 1 |
| | Kabellängd | 160 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| | Anslutningsversion | WM4 C |
| | Kontakttyp | hane |
| | Kabelsida | höger |
| | Nummer | 1 |
| | Kabellängd | 200 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| | Anslutningsversion | MC 4 |
| | Kontakttyp | hona |
| | Kabelsida | höger |
| | Nummer | 2 |
| | Kabellängd | 200 mm |
| | Kabelfärg | svart |
| | Kabeltvärsnitt | 6 mm ² |
| | Integrerad inline säkring | Nej |
| | Utförande av kabelns slut | sida |
| | Anslutningsversion | MC 4 |
| | Kontakttyp | hona |
| Märkspänning DC | 1 000 V | |
| Ledararea | 6 mm ² | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001576 | ETIM 7.0 | EC001576 |
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[CE-Declaration_PV_Y-X_Cables](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



PVHYM+M+XXXX6W-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

