

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM MultiMark LPC (centrum zpracování štítků)

- Rychlé a efektivní značení zařízení a provozního vybavení
- Zarovnání s využitím laseru
- Ergonomické ovládání pomocí nožního spínače
- Vysoká přesnost opakování
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print PRO©

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Systémy označování, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Štítky, Kotouč štítků
Objednací číslo	<a href="#">2878190000</a>
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 19:40:20 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	648 mm	Hloubka (v palcích)	25,512 inch
Výška	785 mm	Výška (v palcích)	30,905 inch
Šířka	466 mm	Šířka (v palcích)	18,346 inch
Čistá hmotnost	22 000 g		

## Systémy značení

Metoda tisku	Tepelný přenos	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozhraní	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Rozlišení tisku, max.		Rozsah dodávky	USB kabel, Euro konektor, UK zástrčka, US konektor, Ručně, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, DVD s M-Print® PRO, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Aplikátor s laserovou jednotkou a razítkem, Montážní patka, Nožní spínač, Tiskárna
	300 DPI		
Rychlost tisku	125 mm/s	Software	M-Print® PRO
Typ značky	MultiMark, Štítky, Kotouč štítků		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Uživatelská dokumentace

[Manual THM MultiMark LPC - DE](#)  
[Manual THM MultiMark LPC - EN](#)  
[Manual THM MultiMark LPC - ES](#)  
[Manual THM MultiMark LPC - IT](#)  
[Manual THM MultiMark LPC - NL](#)  
[Manual THM MultiMark LPC - FR](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005090000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ks	

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks