

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)

- Eszközök és működő berendezések gyors és hatékony megjelölése
- Lézerrel támogatott beállítás
- Ergonomikus működtetés lábkapcsolóval
- Nagy ismétlési pontosság
- Vezérlés a Weidmüller M-Print PRO© szoftveren keresztül

## Általános rendelési adatok

Verzió	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Címkék, Etikettkercsek
Rendelési szám	<a href="#">2878190000</a>
Típus	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qty.	1 Stück

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	648 mm	Mélység (coll)	25,512 inch
Magasság	785 mm	Magasság (coll)	30,905 inch
Szélesség	466 mm	Szélesség (coll)	18,346 inch
Nettó tömeg	22 000 g		

## Feliratózó rendszerek

A szállítási terjedelem része	USB-kábel, Euro-csatlakozó, UK plug, US-dugasz, Kézikönyv, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, DVD M-Print® PRO-val, Ink ribbon core, Print roller, Applikátor lézeregységgel és bélyegzővel, Rögzítőláb, Lábkapcsoló, Nyomtató	Interfész	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Jelölő típusa	MultiMark, Címkék, Etikettkercsek	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Nyomtatási sebesség	125 mm/s	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Potenciálbetáplálás	100...240 V AC	Rendszerekövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Szoftver	M-Print® PRO		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Manual THM MultiMark LPC - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - ES</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - FR</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	<a href="#">672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">005090000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 Stück	