

**THM MULTIMARK LPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM MultiMark LPC (Centrum przetwarzania etykiet)

- Szybkie i sprawne oznaczenie urządzeń i sprzętu obsługowego
- Laserowe wspomaganie wyrównywania
- Ergonomiczne obsługiwane za pomocą przełącznika nożnego
- Wysoka dokładność powtarzalności
- Sterowanie przez oprogramowanie Weidmüller M-Print PRO©

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, etykiety, rolki etykietek
Nr zam.	<a href="#">2878190000</a>
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Ilość	1 Szt.

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	648 mm	Głębokość (cale)	25,512 inch
Wysokość	785 mm	Wysokość (cale)	30,905 inch
Szerokość	466 mm	Szerokość (cale)	18,346 inch
Masa netto	22 000 g		

## systemy opisywania

Interfejs	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Objęte zakresem dostawy	Kabel USB, Wtyk Euro, Wtyczka UK, Wtyk US, Instrukcja obsługi, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, Płyta DVD z oprogramowaniem M-Print® PRO, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Aplikator wraz z jednostką laserową i stemplem, Stopa montażowa, Przełącznik nożny, Drukarka	Oprogramowanie	
Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI	Zasilanie	M-Print® PRO 100 - 240 V AC
system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	szybkość druku	125 mm/s
typ znacznika	MultiMark, etykiety, rolki etykietek	zasilanie bateriami	Nie
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Manual THM MultiMark LPC - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - ES</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark LPC - FR</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2005090000</a>	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 Szt.	

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Nr zam.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Ilość	1 Szt.