

THM MULTIMARK LPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**THM MultiMark LPC (Labelling Processing Center)**

- Snabb och effektiv märkning av utrustning och driftsutrustning
- Laserassisterad inriktning
- Ergonomisk drift via fotbrytare
- Hög upprepningsnoggrannhet
- Styras via Weidmüller M-Print PRO©-programvara

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Märkningssystem, Termotransfer, 300 DPI, Multi-Mark, Etiketter, Etiketrullar
Art.nr.	2878190000
Typ	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Förp.	1 Stück

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	648 mm	Byggdjup (tum)	25,512 inch
Höjd	785 mm	Bygghöjd (tum)	30,905 inch
Bredd	466 mm	Byggbredd (tum)	18,346 inch
Nettovikt	22 000 g		

Märkningssystem

Batteridrift	Nej	Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Ingår i leverans	USB-kabel, Europlugg, UK-plugg, US-plugg, Handbok, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, DVD med M-Print® PRO, Färgbandskärna, Märkningsvals, Applikator inkl. laserenhet och stämpel, Montagefot, Fotbrytare, Skrivare	Märkskylttyp	MultiMark, Etiketter, Etiketrullar
Märkningsmetod	Termotransfer	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Programvara	M-Print® PRO
Skrivhastighet	125 mm/s	Spänningsförsörjning	100...240 V AC
Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of Conformity
Användardokumentation	Manual THM MultiMark LPC - DE Manual THM MultiMark LPC - EN Manual THM MultiMark LPC - ES Manual THM MultiMark LPC - IT Manual THM MultiMark LPC - NL Manual THM MultiMark LPC - FR
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stuck

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 Stuck	