

**SMARKLASER CENTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Systémy označování, Laserové značení, Metalli-Card na roli
Objednávací číslo	<a href="#">2885190000</a>
Typ	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 1:49:36 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	625 mm	Hloubka (v palcích)	24,606 inch
Výška	1 800 mm	Výška (v palcích)	70,866 inch
Šířka	1 425 mm	Šířka (v palcích)	56,102 inch
Požadovaný podlahový prostor	2225 x 1825 mm	Čistá hmotnost	116 000 g

## Teploty

Vlhkost	10...85% (bez kondenzace)
---------	---------------------------

## Systémy značení

Metoda tisku	Laserové značení	Napájecí napětí	230 V AC / 16 A
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Rozhraní	Ethernet
Rozsah dodávky	Výfuk kouře laseru, DVD s M-Print® PRO, Ručně, SmarkLaser CENTER, Mobilní spodní rám, Externí navíječ, Dotyková obrazovka 15 palců, Jádro role	Software	M-Print® PRO
Typ značky	MetalliCard na roli		

## SmarkLaser CENTER

Hladina hluku	pod 67 dB (A) ve vzdálenosti jednoho metru		
Laserová třída podle EN60825-1	Třída 1		
Vlnová délka	Vlnová délka	Laser	
	typ.		1 064

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--