

## SMARKLASER CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Señalización láser, Metalli-Card en rollo
Código	<a href="#">2885 190000</a>
Tipo	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 23 de mayo de 2024 0:26:26 CEST

## SMARKLASER CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	625 mm	Profundidad (pulgadas)	24,606 inch
Altura	1.800 mm	Altura (pulgadas)	70,866 inch
Anchura	1.425 mm	Anchura (pulgadas)	56,102 inch
Superficie de suelo requerida	2225 x 1825 mm	Peso neto	116.000 g

### Temperaturas

Humedad	10...85% (sin condensación)
---------	-----------------------------

### Sistemas de rotulación

Incluido en el pedido	Escape de humo de láser, DVD con M-Print® PRO, Manual, SmarkLaser CENTER, Bastidor inferior móvil, Devanadora externa, Pantalla táctil de 15 pulgadas, Núcleo de rollo	Interfaz	Ethernet
Procedimiento de impresión	Señalización láser	Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Software	M-Print® PRO	Tensión de alimentación	230 V AC / 16 A
Tipo de señalizadores	MetalliCard en rollo		

### SmarkLaser CENTER

Clase de láser según EN60825-1	Clase 1	
Longitud de onda	Longitud de onda	Laser
	tip.	1.064
Nivel de ruido	inferior a 67 dB (A) a una distancia de un metro	

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--