

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

Verzió	Jelölőrendszerek, Lézeres feliratozás, MetalliCard tekercsben
Rendelési szám	2885190000
Típus	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Qty.	1 Stück

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	625 mm	Mélység (coll)	24,606 inch
Magasság	1 800 mm	Magasság (coll)	70,866 inch
Szélesség	1 425 mm	Szélesség (coll)	56,102 inch
Szükséges alapterület	2225 x 1825 mm	Nettó tömeg	116 000 g

Hőmérsékletek

Páratartalom	10...85% (páralecsapódás nem megengedett)
--------------	--------------------------------------------

Feliratozó rendszerek

A szállítási terjedelem része	Lézerfűst-kibocsátás, DVD M-Print® PRO-val, Kézikönyv, SmarkLaser CENTER, Mobil alapkeret, Külső csévéző, Érintőképernyő, 15 hüvelyk, Cséve	Interfész	Ethernet
Jelölő típusa	MetalliCard tekercsben	Nyomtatás módja	Lézeres feliratozás
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Potenciálbetáplálás	230 V AC / 16 A
Szoftver	M-Print® PRO		

SmarkLaser CENTER

Hullámhossz	Hullámhossz	Laser
	típ.	1 064
Lézerosztály az EN60825-1 szerint	1. osztály	
Zajszint	67 dB (A) alatt 1 m-es távolságban	

Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------