

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Opis laserowy, MetalliCard na rolce
Nr zam.	2885190000
Typ	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Ilość	1 Szt.

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	625 mm	Głębokość (cale)	24,606 inch
Wysokość	1 800 mm	Wysokość (cale)	70,866 inch
Szerokość	1 425 mm	Szerokość (cale)	56,102 inch
Wymagana powierzchnia	2225 x 1825 mm	Masa netto	116 000 g

Temperatury

Wilgotność	10-85% (bez kondensacji)
------------	--------------------------

systemy opisywania

Interfejs	Ethernet	Metoda nadruku	Opis laserowy
Objęte zakresem dostawy	Laser, spaliny dymowe, Płyta DVD z oprogramowaniem M-Print® PRO, Instrukcja obsługi, Drukarka laserowa SmarkLaser CENTER, Mobilna ramka bazy, Nawijarka zewnętrzna, Ekran dotykowy o przekątnej 15 cali, Rdzeń toczy	Oprogramowanie	
Zasilanie	230 V AC / 16 A	system operacyjny	M-Print® PRO Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
typ znacznika	MetalliCard na rolce		

SmarkLaser CENTER

Długość fali	Długość fali wartość typowa	Laser 1 064
Klasa lasera zgodna z EN60825-1	Klasa 1	
Poziom hałasu	poniżej 67 dB (A) w odległości jednego metra	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--