

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Оборудование для печати маркировки, Лазерное нанесение надписей, MetalliCard на рулоне |
| Номер для заказа | 2885190000 |
| Тип | SMARKLASER CENTER |
| GTIN (EAN) | 4064675852834 |
| Кол. | 1 Шт. |

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Глубина | 625 мм | Глубина (дюймов) | 24,606 inch |
| Высота | 1 800 мм | Высота (в дюймах) | 70,866 inch |
| Ширина | 1 425 мм | Ширина (в дюймах) | 56,102 inch |
| Требуемая общая площадь | 2225 x 1825 mm | Масса нетто | 116 000 g |

Температуры

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Влажность | 10...85% (без образования конденсата) |
|-----------|---------------------------------------|

Системы нанесения надписей

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Входит в комплект поставки | Дымоуловитель для лазера, DVD с M-Print® PRO, Руководство, SmarkLaser CENTER, Мобильная опорная рама, Внешний намотчик, Сенсорный экран, 15 дюймов, Бобышка рулона | Интерфейс | Ethernet |
| Метод выполнения печати | Лазерное нанесение надписей | Напряжение питания | 230 В перем. тока / 16 A |
| ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Программное обеспечение | M-Print® PRO |
| Тип маркировки | MetalliCard на рулоне | | |

SmarkLaser CENTER

| | | |
|---|--|----------------|
| Длина волны | Длина волны тип. | Laser 1 064 |
| Класс лазера в соответствии с EN60825-1 | Класс 1 | |
| Уровень шума | ниже 67 дБ (А) на расстоянии один метр | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ECLASS 9.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1 | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|