

**THM SE-W 25 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

S neutrálními bezpečnostními štítky lze nyní flexibilně a snadno realizovat značení v souladu s normou ISO 7010

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 25 x 25 mm, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">2885630000</a>
Typ	THM SE-W 25 GE
GTIN (EAN)	4064675854234
Množství	250 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 11:14:57 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## THM SE-W 25 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	1 g		

## Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo
Materiál	Vinylová fólie	Rozsah provozní teploty, max.	110 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Tištěné znaky	prázdné	Šířka	25 mm

## Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### THM SE-W 25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## THM SE-W 25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	<a href="#">6357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005040000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ks	

**THM SE-W 25 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednávací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks