

## THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A semleges biztonsági címkével az ISO 7010 szabványnak megfelelő jelölés most rugalmasan és könnyedén végezhető el.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 25 x 25 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">2885660000</a>
Típus	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
Qty.	250 Stück

## THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	1 g		

## Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Halogén	Igen
Nyomtatott karakterek	üres	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szélesség	25 mm	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	110 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

## Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM SE-M 25 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	<a href="#">8672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

## THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4005040000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 Stück	