

**THM SE-M 50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med neutral säkerhetsmärkning kan märkning som överensstämmer med ISO 7010 implementeras enkelt och flexibelt.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, blå
Art.nr.	<a href="#">2885670000</a>
Typ	THM SE-M 50 BL
GTIN (EAN)	4064675854272
Förp.	250 Stück

## THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1,969 inch
Nettovikt	1 g		

## Allmänna data

Bredd	50 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	blå	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Ja	Limma	Akrylatlim
Material	Vinylfilm	Skrivna tecken	utan tryck
Temperaturområde för användning max. 110 °C		Temperaturområde för användning min. -50 °C	

## Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM SE-M 50 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

## THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005040000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390025	
Förp.	1 Stück	