

MF 10/7.6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Označení svorek, 10 x 7.6 mm, Rozteč v mm (P): 7.60 Bílá |
| Objednací číslo | 2885990000 |
| Typ | MF 10/7.6 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854593 |
| Množství | 400 ks |

]

MF 10/7.6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,7 mm | Hloubka (v palcích) | 0,028 inch |
| Výška | 10 mm | Výška (v palcích) | 0,394 inch |
| Šířka | 7,6 mm | Šířka (v palcích) | 0,299 inch |
| Čistá hmotnost | 0,13 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -50...90 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Barevný | Bílá | Halogen | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Materiál | PC-ABS, TPU |
| Rozsah provozní teploty | -50...90 °C | Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C | Tištěné znaky | prázdné |
| Verze | bez obsahu halogenů | Šířka | 7,6 mm |

Označení konektorů

| | |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 7,6 mm |
|-----------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

MF 10/7.6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

