

## W2C 4 FS DB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2892900000</a>   |
| Típus          | W2C 4 FS DB  |
| GTIN (EAN)     | 4064675884484  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 75 mm   | Mélység (coll)   | 2,953 inch |
| Magasság    | 60 mm   | Magasság (coll)  | 2,362 inch |
| Szélesség   | 6,1 mm  | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 18,12 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV20ATEX8502U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR20.0014U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V             | Áram (ATEX)                         | 6.3 A             |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V             |
| Áram (IECEX)                       | 6.3 A             | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |       |                                    |     |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges              | Igen  | Potenciálok száma                  | 1   |
| Szintek száma                 | 1     | Rögzítési pontok száma szintenként | 2   |
| Potenciálok száma szintenként | 1     | Keresztkötött szintek belül        | Nem |
| Sín                           | TS 35 | N funkció                          | Nem |
| PE működés                    | Nem   | PEN funkció                        | Nem |

## Biztosítások

|                                      |              |                        |            |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | Csuklós      | Kijelző                | LED nélkül |
| Olvadóbiztosíték-betét               | G-Si. 5 x 20 | Üzemi feszültség, max. | 250 V      |

## Bontókapcsok

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Integrált vizsgálóaljzat | Nem |
|--------------------------|-----|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |       |   |       |
|---------------------|-------|---|-------|
| Felpattintható      | Igen  | Felszerelés típusa                                  | TS 35 |
| Nyitott oldala      | bal   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem   |
| Telepítési útmutató | TS 35 |   |       |

## Névleges adatok

|  |                   |                         |               |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V             | Névleges áram           | 6,3 A         |
| Áram maximum vezetékknál                     | 6,3 A             | Szabványok              | IEC 60947-7-3 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökfeszültség  | 6 kV          |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                 | Túlfeszültség kategória | III           |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## PE névleges adatok

PEN funkció Nem

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                  | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány   | oldalt               |
| Csatlakozások száma  | 2                    | Csupaszolási hossz   | 8 mm                 |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 0,8 Nm               | Meghúzási nyomaték, min.   | 0,5 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 10               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 24               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus)                        | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 12 AWG |   |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-3 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | TS 35         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24        |   |        |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693      |

## Letöltések


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI W2C 4 FS</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**W2C 4 FS DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Típus          | TNHE ZDL2.5 OR            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">432480000</a> | Bontókar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4050118443318             |                   |
| Qty.           | 100 Stück                 |                   |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104             |   |
| Qty.           | 600 Stück                 |   |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 12/6 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456689              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 80 Stück                   |  |

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |  |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/3 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283492              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831850000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417088              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283638              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20 BL               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810850000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283461              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283454              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 15:29:32 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/9 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417019              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20 BK               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283485              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283607              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 BL               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8838200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848851              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BK               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283447              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417033              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8838000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848769              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4608000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810910000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283621              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417057              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 15:29:32 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/9 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417101              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417071              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 RD               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848868              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                    |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | 6.10, 32 A, piros   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8810930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283645              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 WT               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417026              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41 BK               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8831890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417125              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8883810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848844              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 15:29:32 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283614              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | 6.10, 32 A, kék  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417064              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/20 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283478              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417095              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 15:29:32 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 6.10, 32 A, narancssárga   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417040              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 5x20

5x20

A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.10A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190077174              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/1.60A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430800000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190031503              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.63A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6439000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190131210              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/4.00A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431200000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190022983              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/6.30A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6431400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190086053              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/0.20A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190152383              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 15:29:32 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | G 20/2.50A/F              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">643100000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190085513             |  |
| Qty.           | 10 Stück                  |  |
| Típus          | G 20/3.15A/F              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">643110000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190012977             |  |
| Qty.           | 10 Stück                  |  |
| Típus          | G 20/5.00A/F              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">643130000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190185381             |  |
| Qty.           | 10 Stück                  |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Kapcsolózár



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | DTLE 2.5/4                 | Verzió                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8910530000</a> | Rögztőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN)     | 4099986519466              |                                   |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                   |

## Tartozékok

## MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Verzió                               |
| Rendelési szám | <a href="#">8799270000</a> | Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4064675261032              |                                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                      |



## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8682070000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN)     | 4050118803075              | Vevőspecifikus   |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG LED 30-70V BL         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869760000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623885              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG BL                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869730000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623854              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BK        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869720000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623830              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG BK                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869680000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623793              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG LED 10-36V BK         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869690000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623809              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 30-70V BK         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869710000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623823              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BL       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869750000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623878              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BK       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869700000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623816              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 10-36V BL         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869740000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623861              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BL        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869770000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623892              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 12/6 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190444600              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 400 Stück                  |  |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6681880000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118803068              |  |
| Qty.           | 200 Stück                  |  |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2 SW                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061210000</a> | Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban    |
| GTIN (EAN)     | 4032248136278              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/2 GR                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1859200000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban    |
| GTIN (EAN)     | 4032248411658              |  |
| Qty.           | 100 Stück                  |  |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WEP 2C 4 BK                | Verzió                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8894230000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, fekete    |
| GTIN (EAN)     | 4064675885214              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WEP 2C 4                   | Verzió                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8894210000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, sötétbész |
| GTIN (EAN)     | 4064675885191              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WEP 2C 4 BL                | Verzió                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8894220000</a> | Véglemez (kapcsok), 60 mm x 2 mm, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4064675885207              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.**

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

## Általános rendelési adatok

| Típus          | VDS180 SV7.62              | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1853940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4032248389513              |   |              |            |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |              |            |

## W2C 4 FS DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |