

## W2T 4 DT-FT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 28 A, Csuklós, Keresztösszekötés: csúszó, Integrált vizsgálóaljzat: Nem, TS 35, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2893690000</a>   |
| Típus          | W2T 4 DT-FT  |
| GTIN (EAN)     | 4064675884835  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 72,5 mm | Mélység (coll)   | 2,854 inch |
| Magasság    | 95,5 mm | Magasság (coll)  | 3,76 inch  |
| Szélesség   | 6,1 mm  | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Nettó tömeg | 25,24 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV20ATEX8502U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR20.0014U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V             | Áram (ATEX)                         | 23 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V             |
| Áram (IECEX)                       | 23 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |       |                                    |     |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges              | Igen  | Potenciálok száma                  | 2   |
| Szintek száma                 | 2     | Rögzítési pontok száma szintenként | 2   |
| Potenciálok száma szintenként | 1     | Keresztkötött szintek belül        | Nem |
| Sín                           | TS 35 | N funkció                          | Nem |
| PE működés                    | Nem   | PEN funkció                        | Nem |

## Bontókapcsok

|                          |         |                   |        |
|--------------------------|---------|-------------------|--------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Nem     | Keresztösszekötés | csúszó |
| Rés                      | Csuklós |                   |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |   |       |
|----------------|------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa                                  | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem   |

## Névleges adatok

|  |                   |                         |               |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V             | Névleges áram           | 28 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 28 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                 | Túlfeszültség kategória | III           |

## PE névleges adatok

|             |     |
|-------------|-----|
| PEN funkció | Nem |
|-------------|-----|

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3                  | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány   | oldalt               |
| Csatlakozások száma  | 4                    | Csupaszolási hossz   | 8 mm                 |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Meghúzási nyomaték, max.   | 0,8 Nm               | Meghúzási nyomaték, min.   | 0,5 Nm               |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 10               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 24               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 24 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 24 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus) | 12 AWG |   |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Letöltések


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">CCC Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI W2T 4 DT-FT</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## W2T 4 DT-FT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosító kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921600000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322633              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG BL                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869730000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623854              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FSPG LED 30-70V BL         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8869760000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN)     | 4064675623885              |  |
| Qty.           | 25 Stück                   |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921560000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, dugaszolható          |
| GTIN (EAN)     | 4032248264643              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BK        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869720000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623830              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BK       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869700000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623816              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 10-36V BL         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869740000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623861              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 30-70V BK         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869710000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623823              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 60-150V BL        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869770000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623892              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921590000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322626              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921580000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322619              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG BK                    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869680000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623793              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 100-250V BL       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869750000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623878              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921570000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322503              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | FSPG LED 10-36V BK         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8869690000</a> | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós        |
| GTIN (EAN)     | 4064675623809              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6682070000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN)     | 4050118803075              | Vevőspecifikus   |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |



## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Komponensdugók



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapocban. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapcsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapocot integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapoccsá alakítja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | BEST/DRBR                  | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1878570000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 22 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471508              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |
| Típus          | BEST                       | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1833100000</a> | Tartozékok, Komponens dugó       |
| GTIN (EAN)     | 4032248501014              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |
| Típus          | BEST/D                     | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1878560000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 1 A  |
| GTIN (EAN)     | 4032248471492              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 12/6 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190444600              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 400 Stück                  |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Kapcsolózár



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | DTLE 2.5/4                 | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8910530000</a> | Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN)     | 4099986519466              |                                    |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                    |

## Tartozékok

## MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Verzió                               |
| Rendelési szám | <a href="#">8799270000</a> | Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4064675261032              |                                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                      |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Lengődugó



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus          | FSC-HPG BK W2C 4           | Verzió                                |
| Rendelési szám | <a href="#">4939280000</a> | Tartozéktartó (kapocs), Wemid, fekete |
| GTIN (EAN)     | 4099986702295              |                                       |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                       |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókarral ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TNHE ZDL2.5 OR             | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8432480000</a> | Bontókar (kapocs)                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118443318              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |
| Típus          | TNST OR                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8463540000</a> | Bontódugasz (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118478211              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/41 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8883840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848868              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">810880000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283492              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417040              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 WT               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417026              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283454              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283645              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417019              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417033              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/41                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">883810000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848844              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">460810000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | 6.10, 32 A, piros   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/20 BL               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">810850000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283461              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">810890000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283607              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BK               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">810830000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283447              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">831870000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417101              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 WT                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">831840000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417071              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">561580000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 6.10, 32 A, narancssárga  |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">810910000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283621              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 1:17:34 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">810900000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283614              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/4 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">831820000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417057              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">831850000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417088              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/41 BK               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">831890000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417125              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 1:17:34 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/7 BK                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675283638              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/20 RD               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283478              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675417064              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/20                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1883800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848769              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/8 WT                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1831860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4064675417095              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/20 BK               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1810870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675283485              | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | 6.10, 32 A, piros  |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/41 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">883820000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4064675848851              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | 6.10, 32 A, kék  |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

## Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 12/6 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456689              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 80 Stück                   |  |

## Tartozékok

## WS 8/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |  |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WEW 35/2 SW                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1061210000</a> | Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4032248136278              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | WEW 35/2 GR                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1859200000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4032248411658              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZS 30/5 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1681880000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118803068              |  |
| Qty.           | 200 Stück                  |  |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## W2T 4 DT-FT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WEP 2T 4                   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8894240000</a> | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4064675885221              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WEP 2T 4 BK                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8894260000</a> | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, fekete    |
| GTIN (EAN)     | 4064675885245              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | WEP 2T 4 BL                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8894250000</a> | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4064675885238              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |