

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, 4 mm ² , 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, fekete |
| Rendelési szám | 2894000000 |
| Típus | W2T 4 FS-FT BK STB |
| GTIN (EAN) | 4064675885047 |
| Qty. | 50 Stück |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 99,5 mm | Mélység (coll) | 3,917 inch |
| Magasság | 95,5 mm | Magasság (coll) | 3,76 inch |
| Szélesség | 6,1 mm | Szélesség (coll) | 0,24 inch |
| Nettó tömeg | 31,53 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR20.0014U |
| Max. feszültség (ATEX) | 550 V | Áram (ATEX) | 6,3 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 550 V |
| Áram (IECEX) | 6,3 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm ² |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 2 |
| Szintek száma | 2 | Rögzítési pontok száma szintenként | 2 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Biztosítások

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | Csuklós | Kijelző | LED nélkül |
| Olvadóbiztosíték-betét | G-Si. 5 x 20 | Üzemi feszültség, max. | 250 V |

Bontókapcsok

| | |
|--------------------------|------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Igen |
|--------------------------|------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---|-------|
| Felpattintható | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Telepítési útmutató | TS 35 | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Névleges áram | 6,3 A |
| Áram maximum vezetékknál | 6,3 A | Szabványok | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ | Névleges lökfeszültség | 6 kV |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Túlfeszültség kategória | III |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

PE névleges adatok

PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| Biztosítócsavar | M 3 | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa 2 | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási irány | oldalt |
| Csatlakozások száma | 4 | Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1,5 mm ² | Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,34 mm ² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 6 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus) | 24 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus) | 12 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Telepítési útmutató | TS 35 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---|

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | NTI W2T 4 FS |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1011320000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosító kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | FSPG BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8869730000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 30-70V BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8869760000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 60-150V BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8869720000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 22:07:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | FSPG LED 100-250V BK | Verzió |
| Rendelési szám | 886970000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG BK | Verzió |
| Rendelési szám | 886968000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 100-250V BL | Verzió |
| Rendelési szám | 886975000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 10-36V BL | Verzió |
| Rendelési szám | 886974000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 30-70V BK | Verzió |
| Rendelési szám | 886971000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 10-36V BK | Verzió |
| Rendelési szám | 886969000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | FSPG LED 60-150V BL | Verzió |
| Rendelési szám | 886977000 | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 6.3 A, Csuklós |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | |
| Qty. | 25 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | ZS 30/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 682070000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | Vevőspecifikus |
| Qty. | 40 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 12/6 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1610020000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 400 Stück | |

Kapcsolózá



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | DTLE 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1910530000 | Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Qty. | 25 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

MultiFit

**MultiMark MultiFit**

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapcs-tömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Verzió |
| Rendelési szám | 8799270000 | Sorkapocs jelölő, 10.6 x 5 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Qty. | 1 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | G 20/2.50A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 643100000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2,5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/4.00A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 643120000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/0.50A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 643060000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0,5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Qty. | 10 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | G 20/5.00A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6431300000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/6.30A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6431400000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/0.20A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430400000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/2.00A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430900000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/0.25A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430500000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/3.15A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6431100000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/0.63A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6439000000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/0.10A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430300000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/1.00A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430700000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | G 20/1.60A/F | Verzió |
| Rendelési szám | 6430800000 | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Qty. | 10 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | TNHE ZDL2.5 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 8432480000 | Bontókar (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| Qty. | 100 Stück | |

4 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/32 | Verzió |
| Rendelési szám | 8561670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 32, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/41 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8883840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/30 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8561600000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 831780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 22:07:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/41 | Verzió |
| Rendelési szám | 8883810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 4460810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 810850000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 831840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 | Verzió |
| Rendelési szám | 561580000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 810910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 4460730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 22:07:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8810900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831850000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/41 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8831890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 22:07:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8810920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8810860000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 8883800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 WT | Verzió |
| Rendelési szám | 8831860000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/20 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8810870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | 6.00, Szigetelt: Igen, 32 A, fekete |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460450000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 22:07:11 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 4N/41 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8883820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 41, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/30 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8561610000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 30, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 6.10, 32 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |

Egyedi felirat



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 12/6 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1610030000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 80 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 4007160000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Qty. | 600 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kódoló elemek

**Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.**

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm²-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm²-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a

Általános rendelési adatok

| Típus | VDS180 SV7.62 | Verzió | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | 1853940000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 | | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | | | |
| Qty. | 50 Stück | | | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 Stück | |

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Típus | WEW 35/2 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1061210000 | Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WEW 35/2 GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1859200000 | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| Qty. | 100 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 30/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1681880000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | |
| Qty. | 200 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 1749340000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | |
| Qty. | 1 Stück | |

W2T 4 FS-FT BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemezt kell helyezni.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WEP 2T 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 8894240000 | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4064675885221 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WEP 2T 4 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8894260000 | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, fekete |
| GTIN (EAN) | 4064675885245 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | WEP 2T 4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8894250000 | Véglemez (kapcsok), 95.5 mm x 2 mm, kék |
| GTIN (EAN) | 4064675885238 | |
| Qty. | 20 Stück | |