


**APGTB 1.5 FT 4C/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vissa applikationer kräver att en jackbar, modulär lösning blir mer fintrådig eller underlättar montagen. Där kompletta funktionella enheter måste förfabriceras eller ersättas krävs modulär och fintrådig anslutningsteknik. Vår jackbara plintar kan snabbt bestyckas och är fullständigt fabriks-testade.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	stickbar radplint, mörkbeige
Art.nr.	<a href="#">2898120000</a>
Typ	APGTB 1.5 FT 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903215
Förp.	100 Stück

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	36,5 mm	Byggdjup (tum)	1,437 inch
Höjd	87 mm	Bygghöjd (tum)	3,425 inch
Bredd	5,1 mm	Byggbredd (tum)	0,201 inch
Nettovikt	6,188 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Antal anslutningar	4
---------------------	------	--------------------	---

## Märkdata

Märkspänning DC	500 V	Ström med max. ledare	17,5 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Märkstötspänning	6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0,56 mW	Nedsmuttningsgrad	3
Överspänningskategori	III		

## Märkdata PE

PEN-Funktion	Nej
--------------	-----

## Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus)	E60693	Ledarstorlek Factory wiring max (cURus)	14 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)	26 AWG	Ledarstorlek Field wiring max (cURus)	14 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)	26 AWG	Spänning grupp B (cURus)	300 V
Spänning grupp C (cURus)	300 V	Spänning grupp D (cURus)	600 V
Ström Grupp D (cURus)	5 A	Ström grupp B (cURus)	13 A
Ström grupp C (cURus)	13 A		

## Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal våningar	1
N-Funktion	Nej	PE-Funktion	Nej
PEN-Funktion	Nej		

## Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	TS 35	explosionstestat utförande	Nej
Öppna sidor	höger		

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-17

## Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## APGTB 1.5 FT 4C/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AEP PGTB 1.5 4C/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2898180000</a>	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4064675903277	
Förp.	20 Stück	

## Låselement



Pluggarna kan enkelt och säkert fästas vid grundplinten med hjälp av låsningselement. Låsningselement undviker oavsiktlig bortkoppling av pluggarna från basterminalen och garanterar största möjliga säkerhet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	APGLE 1.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482720000</a>	Låshakar (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4050118496253	
Förp.	25 Stück	

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skyddsövertäckning




Beröringsskyddet i pluggkontakten erbjuder skydd mot yttre påverkan, t.ex. genom nedsmutsning från damm.

## Allmänna beställningsdata

Typ	APGPC 1.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482530000</a>	Plintskydd, Wemid, orange, Höjd: 16 mm, Bredd: 3.3 mm, Djup: 13
GTIN (EAN)	4050118494563	mm
Förp.	50 Stück	

## Ändstöd



## Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SCL/1 VO BK DL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2570250000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118580266	
Förp.	50 Stück	

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007790000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	320 Stück	
Typ	DEK 5/3.5 MC SDR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1767730000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248102532	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	100 Stück	

## A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2661280000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2661300000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
Förp.	20 Stück	

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	APG 1.5/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482360000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494426	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/4-3BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482450000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 4, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118494518	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482440000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige, blå, grön
GTIN (EAN)	4050118494501	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482350000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494419	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/5-4BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719770000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811421	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482430000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 10, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494495	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 1.5/10-9BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719830000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 10, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811292	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 1.5/8-7BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719810000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 8, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811179	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 1.5 L	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482250000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494280	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5 L BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482260000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå
GTIN (EAN)	4050118494297	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:17 CEST



## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	APG 1.5/9	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482420000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 9, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494488	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 1.5/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482400000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 7, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494464	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/4-3BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719750000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)		
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482390000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 6, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494457	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/7-6BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719800000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 7, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811285	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5 MI	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482280000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494310	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482370000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 4, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494433	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5 MI GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482300000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön
GTIN (EAN)	4050118494365	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/6-5BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719780000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 6, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811414	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/3-2BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719740000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811438	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5/9-8BG-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2719820000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 9, mörkbeige, grön
GTIN (EAN)	4050118811407	
Förp.	20 Stück	
Typ	APG 1.5 R	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482310000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494372	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/3-BG-BL-GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482460000</a>	Kontakt, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Antal poler: 3, mörkbeige, blå, grön
GTIN (EAN)	4050118494525	
Förp.	25 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:17 CEST

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	APG 1.5 L GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482270000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön
GTIN (EAN)	4050118494303	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5 R BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482320000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå
GTIN (EAN)	4050118494389	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482380000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 5, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494440	
Förp.	25 Stück	
Typ	APG 1.5 R GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482330000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, grön
GTIN (EAN)	4050118494396	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482340000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494402	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5 MI BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482290000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 1, blå
GTIN (EAN)	4050118494327	
Förp.	50 Stück	
Typ	APG 1.5/8	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482410000</a>	Kontakt, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Antal poler: 8, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118494471	
Förp.	20 Stück	

## Dragavlastningar



Dragavlastning skyddar kontakten mot mekaniska påfrestningar och skyddar anslutningen mot oavsiktlig frigivning från kontaktpunkten.

## Allmänna beställningsdata

Typ	APGSR 1.5 - 8P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482750000</a>	Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4050118494211	
Förp.	25 Stück	
Typ	APGSR 1.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482730000</a>	Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4050118493993	
Förp.	25 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:17 CEST

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	APGSR 1.5 - 4P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2482740000</a>	Dragavlastning (plint), Wemid, orange
GTIN (EAN)	4050118494204	
Förp.	25 Stück	

## Kodelement



Genom insatsen av kodstift garanterar enskilda kodningsalternativ en problemfri plug-inanslutning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	APGCE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1514490000</a>	Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Förp.	50 Stück	

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/3.5 MC NE GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1369480000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118171860	Weidmueller, gul
Förp.	500 Stück	
Typ	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2003750000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, vit
Förp.	1 600 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:17 CEST

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	DEK 5/3.5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1755270000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN)	4032248017348	Weidmueller, vit
Förp.	500 Stück	

1.5 mm<sup>2</sup>1.5  
mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 1.5N/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985620000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118370300	
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/8	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985540000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118370218	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/3 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985550000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
GTIN (EAN)	4050118370485	
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985410000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118369861	
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985500000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118369991	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/2 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985650000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
GTIN (EAN)	4050118370324	
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985490000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118370201	
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 1.5N/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985510000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
GTIN (EAN)	4050118370188	
Förp.	20 Stück	

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 1.5N/10 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985800000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370393	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/3 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985670000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370348	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	60 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/7 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985750000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370249	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985480000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370096	Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
Förp.	60 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/6 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985730000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370454	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/50 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985720000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370546	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	5 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/8 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985640000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370461	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/9	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985560000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370409	Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/4 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985690000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370515	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	60 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/50 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985820000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370270	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	5 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985520000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370195	Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/7 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985630000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370522	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/10 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985680000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370539	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:01:17 CEST

## APGTB 1.5 FT 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 1.5N/20 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985700000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370331	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/4 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985570000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370317	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	60 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/5 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985710000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370256	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985610000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370492	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/9 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985790000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370386	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/8 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985770000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370508	Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985580000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370416	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/2 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985530000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370423	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	60 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/20 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985810000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370355	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/5 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985590000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370430	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/20	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985600000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118370225	3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange
Förp.	20 Stuck	
Typ	ZQV 1.5N/9 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985660000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50,
GTIN (EAN)	4050118370478	Isolerad: Ja, 17.5 A, blå
Förp.	20 Stuck	