

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

E-serie, med standard och premium-lampor, är idealiskt för fokuserad belysning på arbetsplatser. Vridbar montagevinkel ger den flexibilitet som krävs för att placera belysningsfältet. Tack vare de inbyggda M8-anslutningarna får du en enkel och snabb anslutning som möjliggör anslutning av flera lampor. Beröringsskydd av robusta PMMA ger inte bara det skydd som behövs (IP54) utan säkerställer också en homogen belysning med 5.700K.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-------------------------------|
| Art.nr. | 2899130000 |
| Typ | WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX |
| GTIN (EAN) | 4064675906230 |
| Förp. | 1 Stück |

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 35 mm | Byggdjup (tum) | 1,378 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1,378 inch |
| Bredd | 840 mm | Byggbredd (tum) | 33,071 inch |
| Nettovikt | 493 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------|
| Drifttemperatur | -20 - 45°C |
|-----------------|------------|

Allmänna tekniska data

| | | | |
|-------------------|-----------------|---|--------------|
| Anslutningstyp | Stiftanslutning | Elektronisk utrustning på rullande material | Nej |
| LED-modulens form | Rund | Ljuskälla (CCT) | 5700K, White |
| Ljusström | 2 458 lm | Utsläppsvinkel | 120 ° |
| Ljusstyrka | 666 lux | Livslängd | 60.000 h |
| Monteringstyp | Skruvmontering | Avstånd mellan borrhål | 849 mm |
| Skyddsklass | IP54 | | |

Anslutningsdata

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Utförande | Stift, rakt | Anslutningsgångar | M8 |
| Antal poler | 4 | Kodning | A-kodad |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm | Koppling | Hane 1: styrning vit LED 12-30V DC, Hane 2: dimbar 1,2-10V DC, Hane 3: GND (-), Hane 4: NC |

Elektriska data

| | | | |
|------------------|---------------------|--------|--------|
| Märkspänning | 12...30 V DC | Effekt | 20.5 W |
| Reglerbar effekt | ja, steglös dimning | | |

Materialdata

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
| Kapslingsmaterial | hårdanodiserat aluminium | Material i LED beröringsskydd | PMMA |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E354496 |

Skapandedatum den 20 maj 2024 10:38:44 CEST

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

| | |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | AINST-WIL-E GUIDE WIL-E Demontage |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Polschema



WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

PUR halogenfri svart (U)



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAIL-M8GM8G-4-2.0U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1880470200 | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M8 / M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248733965 | 4, 2 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: |
| Förp. | 1 Stück | PUR, Halogener: Nej |
| Typ | SAIL-M8GM8G-4-3.0U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1880470300 | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M8 / M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248487875 | 4, 3 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: |
| Förp. | 1 Stück | PUR, Halogener: Nej |
| Typ | SAIL-M8GM8G-4-1.0U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1880470100 | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M8 / M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248555499 | 4, 1 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: |
| Förp. | 1 Stück | PUR, Halogener: Nej |

Rak



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering. Han- och honkontakter för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Runda kontakter i M8-utförande passar särskilt för applikationer med begränsat tillgängligt utrymme. Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SAIB-M8-4P | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1803880000 | Fältanslutningsbar anslutning, M8, Hylsa, rak |
| GTIN (EAN) | 4032248259861 | |
| Förp. | 1 Stück | |

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X840-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

PUR halogenfri svart (U)



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation. Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAIL-M8BG-4-3.0U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9457850300 | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248403394 | 4, 3 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp. | 1 Stück | Halogener: Nej |
| Typ | SAIL-M8BG-4-10U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9457851000 | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248285693 | 4, 10 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp. | 1 Stück | Halogener: Nej |
| Typ | SAIL-M8BG-4-1.5U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9457850150 | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248403387 | 4, 1.5 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp. | 1 Stück | Halogener: Nej |
| Typ | SAIL-M8BG-4-5.0U | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9457850500 | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, M8, Antal poler : |
| GTIN (EAN) | 4032248229208 | 4, 5 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, |
| Förp. | 1 Stück | Halogener: Nej |