

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az S sorozat kompakt standard és prémium lámpákkal is elérhető. Az egyszerű M8 csatlakozástechnika révén lehetőség van plug-and-play csatlakoztatásra, valamint arra, hogy akár sorban több lámpát is felszereljünk. Az 5700 K vagy 6500 K színhőmérséklet is egyenletesen tompítható. A prémium változat teljes beágyazásának köszönhetően az S sorozat kellő szorosságot és további védelmet kínál a $\geq 1,0$ mm (IP69) szilárd idegen tárgyak bejutása ellen. A 18 mm-es lapos felszerelési magasságuk révén a gépek belső terében is használhatóak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Rendelési szám | 2899940000 |
| Típus | WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S |
| GTIN (EAN) | 4064675906995 |
| Qty. | 1 Stück |

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 30 mm | Mélység (coll) | 1,181 inch |
| Magasság | 17,5 mm | Magasság (coll) | 0,689 inch |
| Szélesség | 1 400 mm | Szélesség (coll) | 55,118 inch |
| Nettó tömeg | 1 043 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 70°C |
|-------------------|------------|

Connection data

| | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|--|
| Változat | tű, egyenes | Csatlakozási menet | M8 |
| Pólusszám | 4 | Kódolás | A kódolású |
| Meghúzási nyomaték | | Vezetékezés | 1. érintkező: vezérlő fehér LED, 24 V DC, 2. érintkező: NC, 3. érintkező: GND(-), 4. érintkező: NC |
| | 0,6 Nm | | |

Electric data

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| Névleges feszültség | 24 V DC | Névleges áram | 14 12.5 mA |
| Áramellátás | 33.9 W | Szabályozható | igen, fokozatmentes halványítás |

General technical data

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| Csatlakozás típusa | Tűs csatlakozó | Electronic equipment on rolling stock | No |
| LED modul alakja | Kerek | Fényszín (CCT) | 5700K, White |
| Fényáram | 4 221 lm | Emitting angle | 100 ° |
| Illumination level | 1 335 lux | Élettartam | 60.000 h |
| Felszerelés típusa | Screw mounting | Drill hole spacing | 1 456 mm |
| Védelmi osztály | IP40 | | |

Material data

| | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|------|
| Ház fő anyaga | hard anodised aluminium | LED burkolat anyaga | PMMA |
|---------------|-------------------------|---------------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9,1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E354496 |

A létrehozás dátuma 2024. május 18. 18:19:08 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | AINST-WIL-S GUIDE |
| | WIL-S Demontage |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Póluskiosztás**

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PUR halogénmentes fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAIL-M8GM8G-4-2.0U | Verzió |
| Rendelési szám | 1880470200 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248733965 | száma : 4, 2 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Típus | SAIL-M8GM8G-4-3.0U | Verzió |
| Rendelési szám | 1880470300 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248487875 | száma : 4, 3 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Típus | SAIL-M8GM8G-4-1.0U | Verzió |
| Rendelési szám | 1880470100 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248555499 | száma : 4, 1 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M8 dugaszolható csatlakozók különösen szűkös helyeken használhatók.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAIB-M8-4P | Verzió |
| Rendelési szám | 1803880000 | Terepen rögzíthető csatlakozó, M8, Hüvely (mama), egyenes |
| GTIN (EAN) | 4032248259861 | |
| Qty. | 1 Stück | |

PUR halogénmentes fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAIL-M8BG-4-3.0U | Verzió |
| Rendelési szám | 6457850300 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248403394 | száma : 4, 3 m, Hüvely (mama), egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Típus | SAIL-M8BG-4-10U | Verzió |
| Rendelési szám | 6457851000 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248285693 | száma : 4, 10 m, Hüvely (mama), egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Típus | SAIL-M8BG-4-1.5U | Verzió |
| Rendelési szám | 6457850150 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248403387 | száma : 4, 1.5 m, Hüvely (mama), egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |

WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAIL-M8BG-4-5.0U | Verzió |
| Rendelési szám | 6457850500 | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok |
| GTIN (EAN) | 4032248229208 | száma : 4, 5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, |
| Qty. | 1 Stück | Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |