

SFX-VT 11/60 MM RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit. Az Ön előnyei összefoglalva:

Időjárással szembeni ellenállás vizsgálata az ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 3. táblázat, A eljárása szerint, 1 ciklus 5000 óránként

Egyedileg címkézett az M-Print® PRO

Easy használatával és gyors nyomtatás a THM MultiMark használatával

Általános rendelési adatok

Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, piros
Rendelési szám	2900960000
Típus	SFX-VT 11/60 MM RT
GTIN (EAN)	4099986655379
Qty.	1 000 Stück

SFX-VT 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,6 mm	Mélység (coll)	0,024 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Hossz	11 mm	Hossz, inch	0,433 inch
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	10.5 x 44 mm
Halogén	Nem	Hossz	11 mm
Nyomtatott karakterek	nélkül	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	13 mm	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Változat	halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²	Halogén	Nem
Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag	Kábelkötegelő csatorna	Lapos
Vezeték külső átm.	7 - 40 mm	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
White paper	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SFX-VT 11/60 MM RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

SFX-VT 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verzió
Rendelési szám	448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	