


**SFX-VT 11/60 MM RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen.

Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kablarna och låser med lätthet. En snabbtitt på dina fördelar:

Väderbeständighetstestad enligt ISO DIN EN ISO

4892-2:2013, tabell 3, procedur A, cykel 1 vid 5000 tim

Individuellt märkt med M-Print<sup>®</sup> PRO

Easy och snabbmärkning med THM MultiMark

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, röd
Art.nr.	<a href="#">2900960000</a>
Typ	SFX-VT 11/60 MM RT
GTIN (EAN)	4099986655379
Förp.	1 000 Stück

## SFX-VT 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,6 mm	Byggdjup (tum)	0,024 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0,512 inch
Längd	11 mm	Bygglängd (tum)	0,433 inch
Nettovikt	2 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

## Allmänna data

Bredd	13 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	röd	Halogener	Nej
Längd	11 mm	Material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	10.5 x 44 mm
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	halogenfri		

## Ledar- och kabelmärkning

Genomföring för buntband	Plan	Halogener	Nej
Ledararea	16 - 500 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	500 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	16 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm
Lämpligt buntband	Plast		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Informationstext	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### SFX-VT 11/60 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## SFX-VT 11/60 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	