

## IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, USB charger
Rendelési szám	<a href="#">2902340000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V
GTIN (EAN)	4099986004719
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet 0 °C...45 °C

## Általános adatok

Betét típusa Insert Power large Védelmi osztály IP40

## USB charger

Töltőaljzatok	1x USB A, 1x USB C	Bemenő áram	≤ 300 mA
Bemenő feszültség	100...240 V	Bemenő feszültség, max	240 V
Bemenő feszültség, min.	100 V	Kimenő áram	3 A
Kimenő feszültség	5 V	Kimenő feszültség	5 V DC
Kimenő feszültség típusa	DC	Frekvenciatartomány	50...60 Hz
Hatásfok	80%	Power consumption in standby mode	max. 0.1 W
Védettségi osztály	II	Szabványok	EN 60950-1, EN 62684

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	
Csupaszolási hossz	6 mm	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

## Villamos tulajdonságok

Hatásfok 80%

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Letöltések


Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

**IE-FCI-PWB-2USB-A/C-5V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**