

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | FrontCom, Insert Power large, USB charger |
| Rendelési szám | 2902350000 |
| Típus | IE-FCI-PWB-2USB-C-5V |
| GTIN (EAN) | 4099986004726 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet 0 °C...45 °C

Általános adatok

Betét típusa Insert Power large Védelmi osztály IP40

USB charger

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| Töltőaljzatok | 2x USB C | Bemenő áram | ≤ 300 mA |
| Bemenő feszültség | 100...240 V | Bemenő feszültség, max | 240 V |
| Bemenő feszültség, min. | 100 V | Kimenő áram | 3 A |
| Kimenő feszültség | 5 V | Kimenő feszültség | 5 V DC |
| Kimenő feszültség típusa | DC | Frekvenciatartomány | 50...60 Hz |
| Hatásfok | 80% | Power consumption in standby mode | max. 0.1 W |
| Védettségi osztály | II | Szabványok | EN 60950-1, EN 62684 |

Rögzíthető vezetékek

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | |
| Csupaszolási hossz | 6 mm | |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 2,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev | 1.5 ... 2.5 mm ² | |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel | 1.5 ... 2.5 mm ² | |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel | 1.5 ... 2.5 mm ² | |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 2,5 mm ² |

Villamos tulajdonságok

Hatásfok 80%

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Letöltések


Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**