

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Insats Power stor, USB-laddare
Art.nr.	2902350000
Typ	IE-FCI-PWB-2USB-C-5V
GTIN (EAN)	4099986004726
Förp.	1 Stück

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Temperaturer

Drifttemperatur 0 °C...45 °C

Allmänna data

Insats typ Insats Power stor Skyddsklass IP40

USB-laddare

Laddningsmätthylsor	2x USB C	ingångsström	≤ 300 mA
Ingångsspänning	100...240 V	ingångsspänning, max.	240 V
ingångsspänning, min.	100 V	Utgångsström	3 A
Utgångsspänning	5 V	Utgångsspänning	5 V DC
Utgångsspänningstyp	DC	Frekvensområde	50...60 Hz
Verkningsgrad	80 %	Ineffekt i standbyläge	max. 0,1 W
Skyddsklass	II	Normer	EN 60950-1, EN 62684

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning	
Avisoleringslängd	6 mm	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²	
Ledarens anslutningsarea, solid	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea, stvv	1.5 ... 2.5 mm ²	

Elektriska egenskaper

Verkningsgrad 80 %

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Nedladdningar


Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Profilritning**