


VT-TM 5/30 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Objímka x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní, Vnější prům. vodiče: 24 - 35 mm
Objednací číslo	2902840000
Typ	VT-TM 5/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005396
Množství	30 ks

Datum vytvoření 28. května 2024 16:10:58 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VT-TM 5/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	5,3 mm	Šířka (v palcích)	0,209 inch
Čistá hmotnost	4 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá, Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	TPU	Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	5,3 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	25 - 70 mm ²
Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	25 mm ²
Vnější prům. vodiče	24 - 35 mm	Vnější prům. vodiče, max.	35 mm
Vnější prům. vodiče, min.	24 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

VT-TM 5/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 30 MC NE GN	Verze
Objednávací číslo	6365610000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4050118171907	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	6876370000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248466443	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE RT	Verze
Objednávací číslo	6876380000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4032248466474	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6876390000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248466450	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE BL	Verze
Objednávací číslo	6876400000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4032248466467	
Množství	300 ks	

VT-TM 5/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TM-I 30

**Spolehlivost procesu: TM-I**

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM-I 30 MM RT	Verze
Objednací číslo	6005870000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118390384	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM WS	Verze
Objednací číslo	6005530000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390070	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM BL	Verze
Objednací číslo	6005990000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118390452	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM GE	Verze
Objednací číslo	6005700000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390339	
Množství	2 000 ks	