

**RC M P2 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**DC-anslutning:**

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2903190000</a>
Typ	RC M P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122369

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 20 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...85 °C

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	4 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	2
Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kapslingsmaterial	PA 66	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Mässing	Kontaktyta	Mässing
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Märkspänning	450 V	Märkström	17,5 A
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

## Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	2
Kapslingsmaterial	PA 66		

## Tekniska data

Avisoleringslängd	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2, V-0
Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kodering	ingen	Kontaktmaterial	Mässing
Kontaktyta	Mässing	Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	450 V
Märkström	17,5 A	Märkstötspänning	4 kV
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### RC M P2 SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:

Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC
Art.nr.	<a href="#">2884950000</a>
GTIN (EAN)	4064675852070
Förp.	

## M20

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning



## Allmänna beställningsdata

Typ	PC RC M
Art.nr.	<a href="#">2820090000</a>
GTIN (EAN)	4064675591405
Förp.	

## RC M P2 SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## DC-anslutningar



## DC-anslutning:

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 SP
Art.nr.	<a href="#">2903200000</a>
GTIN (EAN)	4099986122376
Förp.	

## DC-anslutningar



## DC-anslutning:

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 M20 SP
Art.nr.	<a href="#">2860640000</a>
GTIN (EAN)	4064675576655
Förp.	