

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**DC-anslutning:**

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2903200000
Typ	RC F P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122376

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 20 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	4 mm ²	Anslutningsarea min.	0,5 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	2
Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kapslingsmaterial	PA 66	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Mässing	Kontakttyta	Mässing
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Märkspänning	450 V	Märkström	17,5 A
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	2
Kapslingsmaterial	PA 66		

Tekniska data

Avisoleringslängd	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2, V-0
Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kodering	ingen	Kontaktmaterial	Mässing
Kontakttyta	Mässing	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Märkspänning	450 V
Märkström	17,5 A	Märkstötspänning	4 kV
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP68

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:

Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC
Art.nr.	2884950000
GTIN (EAN)	4064675852070
Förp.	

M20

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning



Allmänna beställningsdata

Typ	PC RC F
Art.nr.	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Förp.	

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DC-anslutningar



DC-anslutning:

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P2 SP
Art.nr.	2903190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Förp.	

DC-anslutningar



DC-anslutning:

Familjen av runda DC-stickanslutningar kännetecknas av sitt kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns både som han- och honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P2 M20 SP
Art.nr.	2860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
Förp.	