

SH ETH U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Właściwości i korzyści:

- Zgodność ze standardem Ethernet-APL
- Lekki projekt zapewniający oszczędność miejsca
- Ekonomiczna alternatywa dla złączy RJ45 i M12
- Dostępne z zaciskami typu PUSH IN, SNAP IN, jarzmem zaciskowym lub złączem sprężynowym
- Dostosowane do technologii lutowania THT i THR
- Komunikacja z prędkością 10 Mbit/s dla dużych odległości (1000 m) zgodnie z normą IEEE 802.3cg-2019
- Zasilanie zdalne PoDL zgodnie z normą IEEE 802.3bu
- Standard Ethernet-APL nadaje się do wszystkich urządzeń IIoT i jest dostosowany do branży przetwórczej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Strzeżenie osłony, Akcesoria, Kołnierze śrubowe, Liczba biegunów: 1, ocynkowane, srebrno-szare, skrzynia
Nr zam.	2903230000
Typ	SH ETH U
GTIN (EAN)	4099986575172
Ilość	25 Szt.
opakowanie	skrzynia

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	26,9 mm	Głębokość (cale)	1,059 inch
Wysokość	15,1 mm	Wysokość (cale)	0,594 inch
Szerokość	22,4 mm	Szerokość (cale)	0,882 inch
Masa netto	2,484 g		

Specyfikacje systemu

Ekranowanie	360° shield contact	Liczba biegunów	1
Materiał ekranu	Stal	Powierzchnia ekranu	ocynkowane
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Rodzina produktów	Akcesoria
zamknięcie boczne, właściwość	Kołnierz śrubowy	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	4,5 mm		

Dane materiałowe

Barwny	srebrno-szary	Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	ocynkowane
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	80 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	80 °C

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	118 mm
Szerokość VPE	89 mm	Wysokość VPE	31 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



A) Clamping range
B) Contact pin for cross sections 1,5mm²
Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

