

TOP CASE ULTIMATE PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	
Art.nr.	2903600000
Typ	TOP CASE ULTIMATE PLUS
GTIN (EAN)	4099986009370
Förp.	1 Stück

TOP CASE ULTIMATE PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	352 mm	Byggdjup (tum)	13,858 inch
Höjd	255 mm	Bygghöjd (tum)	10,039 inch
Bredd	465 mm	Byggbredd (tum)	18,307 inch
Nettovikt	13 223 g		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

obestyckad



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	TOP CASE	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	1345330000	Sortimentlåda	Väska
GTIN (EAN)	4050118149913		
Förp.	1 Stück		

Kretsprovare



Kretsprovarens helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

Allmänna beställningsdata

Typ	VT CTL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2436690000	Testverktyg, Provutrustning
GTIN (EAN)	4050118450040	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WPZ 250	Artikelbeteckning
Art.nr.	2886220000	Tänger för vattenpump
GTIN (EAN)	4064675855224	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER ROUND TOP	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918050000	Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248359165	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hacksåg



Allmänna beställningsdata

Typ	PUK HACKSAW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888390000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875437	
Förp.	1 Stück	

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen.

Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta.

I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler.

Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen

"Verktögs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	SPIRIT LEVEL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888400000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875444	
Förp.	1 Stück	

Typ	FOLDING RULER
Art.nr.	2683990000
GTIN (EAN)	4050118702040
Förp.	1 Stück

Typ	FLEXIMET 5 M	Artikelbeteckning
Art.nr.	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005610000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190183875	
Förp.	1 Stück	
Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

Spänningsprovare



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstänger och till uttag och FI-testare. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

Allmänna beställningsdata

Typ	SD ELEC PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2855000000	kontaktlös spänningstestare, Nej
GTIN (EAN)	4064675530343	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade kombinationstänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	KBZ 180	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046290000	Tång
GTIN (EAN)	4032248356485	
Förp.	1 Stück	

Kopplingsskåpsnyckel



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	CROSS-KEY UNIVERSAL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918130000	Universalnyckel
GTIN (EAN)	4032248371112	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Elektronisk sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	SUPER CUT	Artikelbeteckning
Art.nr.	9205150000	Tång
GTIN (EAN)	4032248698950	
Förp.	1 Stück	

Sortiment ändhylsor med plastkrage



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9025430000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Förp.	1 Stück		

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stiftnyckelsatser



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008850000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 Stuck	

Mätare



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum. Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLICER 1K	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918160000	Kniv
GTIN (EAN)	4032248371495	
Förp.	1 Stuck	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kombinerat kap- och skruvverktyg "Swift®"

Kombinerat kap- och skruvverktyg Swift® och Swift®set för gradfri kapning av kopparkabel upp till 1,5 mm² entrådig och 2,5 mm² fintrådig.



Allmänna beställningsdata

Typ	SWIFTY SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006060000	Kap-Skruv_Verktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248257638	
Förp.	1 Stück	

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 160	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046370000	Tång
GTIN (EAN)	4032248357673	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888380000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar



Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 Stück	
Typ	AM 12	Artikelbeteckning
Art.nr.	9030060000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190337827	
Förp.	1 Stück	

Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX 11	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748110000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118894493	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hammare



Allmänna beställningsdata

Typ	HAMMER	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888420000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4064675875468	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 10 HEX	Artikelbeteckning
Art.nr.	1445070000	Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm², 10mm², Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118250312	
Förp.	1 Stück	
Typ	PZ 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm², 16mm², Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190035440	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

VDE-isolerade sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål.

Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna.

Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	SE HD 180	Artikelbeteckning
Art.nr.	9046330000	Sidavbitare
GTIN (EAN)	4032248357635	
Förp.	1 Stück	

oisolerade skruvmejsel -satser



Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applikationer, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål, genomgående härdad, mattförkromad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SD SET T10/15/20/25/30/ ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749230000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895520	
Förp.	1 Stück	
Typ	SD EL SET 1.5-4.0/PH0/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	2750160000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895926	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT DIGI PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918870000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405756	
Förp.	1 Stück	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

TOP CASE ULTIMATE PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Typ	VT LCL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2436670000	Testverktyg, Ledningsökare
GTIN (EAN)	4050118450033	
Förp.	1 Stück	

Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749580000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118896329	
Förp.	1 Stück	