

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojovací kabel, včetně dvojité příchytky, LC Duplexní IP 20, LC Duplexní IP 20, 50 µm, LSZH, 1.5 m
Objednací číslo	2903650015
Typ	IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026858
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. května 2024 22:31:46 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	1,5 m	Délka (v palcích)	59,055 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70 °C
------------------	----------------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Standardy specifické pro kabel

Specifikace ke kontrole symetrických komunikačních kabelů	IEC 61935-3	Specifikace pro kroucenou dvojlinku k připojení zařízení	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2
-----------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	--------------------------------------------------------------------

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	LC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	-------------------------------------------------------------------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne	Odolnost proti šíření ohně	IEC 60754-2
Poloměr ohybu, min., jen jednou	10x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., opakovaný	20 *průměr

Struktura kabelu

Barva opláštění	Purpurová	Materiál pláště	LSZH
Primární plášť	245 µm	Průměr jádra	50 µm
Průměr pláště	2 * 1,5 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD
Standardní označení	I-V(ZN)H		

Zástrčka

Zástrčka vlevo	LC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíKatalogy [Catalogues in PDF-format](#)

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6730560001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6689470001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	