

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Patchkabel, med duplexklämma, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 1.5 m |
| Art.nr. | 2903650015 |
| Typ | IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X |
| GTIN (EAN) | 4099986026858 |
| Förp. | 1 Stück |

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Längd | 1,5 m | Bygglängd (tum) | 59,055 inch |
| Nettovikt | 250 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Drifttemperatur | -20 °C...70 °C |
|-----------------|----------------|

Allmänna standarder

| | |
|-----------------|--------------|
| KontaktDon Norm | IEC 61754-20 |
|-----------------|--------------|

Kabelspecifika standarder

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------|
| Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 | Specifikation för provning av de symmetriskt riska kommunikationskablar | IEC 61935-3 |
|---|-------------------------------|---|-------------|

Normer

| | |
|-----------------|--------------|
| KontaktDon Norm | IEC 61754-20 |
|-----------------|--------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded | Stickkontakt vänster | LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|---------------------|------------|------------------|----------|
| Kärnans diameter | 50 µm | Kabeluppbyggnad | ZIPCORD |
| Manteldiameter | 2 * 1,5 mm | Mantelfärg | magenta |
| Material mantel | LSZH | Normbeteckningar | I-V(ZN)H |
| Primär ytbehandling | 245 µm | | |

Kontakt höger

| | |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|--------------------|--|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
|----------------------|--|

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Böjradie min, unik | 10 x kabelldiameter | Böjradie min, upprep | 20 x kabelldiameter |
| Flamhärldighet | IEC 60754-2 | Halogener | Nej |

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar


| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



IE-FM5Z2LM0015LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1730560001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| Förp. | 160 Stück | |
| Typ | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1689470001 | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| Förp. | 160 Stück | |