

**IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Patchkabel, med duplexklämma, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 2 m
Art.nr.	<a href="#">2903650020</a>
Typ	IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026865
Förp.	1 Stück

## IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	2 m	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	250 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

## Kabelspecifika standarder

Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	Specifikation för provning av de symmetriskt riskommunikationskablar	IEC 61935-3
---	-------------------------------	--	-------------

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

## Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

## Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	50 µm	Kabeluppbyggnad	ZIPCORD
Manteldiameter	2 * 1,5 mm	Mantelfärg	magenta
Material mantel	LSZH	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Primär ytbehandling	245 µm		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------	--

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	10 x kabelldiameter	Böjradie min, upprep	20 x kabelldiameter
Flamhärldighet	IEC 60754-2	Halogener	Nej

**IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

### IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## IE-FM5Z2LM0020LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

**Fördelar:**

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

## Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190954611	
Förp.	160 Stück	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190872571	
Förp.	160 Stück	