

IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Patchkabel, med duplexklämma, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 3 m
Art.nr.	2903650030
Typ	IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X
GTIN (EAN)	4099986026872
Förp.	1 Stück

IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	3 m	Bygglängd (tum)	118,11 inch
Nettovikt	300 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

Kabelspecifika standarder

Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	Specifikation för provning av de symmetriskt kommunikationskablar	IEC 61935-3
---	-------------------------------	---	-------------

Normer

KontaktDon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded	Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	50 µm	Kabeluppbyggnad	ZIPCORD
Manteldiameter	2 * 1,5 mm	Mantelfärg	magenta
Material mantel	LSZH	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Primär ytbehandling	245 µm		

Kontakt höger

Stickkontakt höger	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	LC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	10 x kabelldiameter	Böjradie min, upprep	20 x kabelldiameter
Flamhärldighet	IEC 60754-2	Halogener	Nej

IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



IE-FM5Z2LM0030LD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

V0 Material



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

Fördelar:

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	1730560001	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190954611	
Förp.	160 Stück	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	1689470001	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190872571	
Förp.	160 Stück	