

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
Objednací číslo	<a href="#">2903690000</a>
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Množství	1 ks

## PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1,22 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2,756 inch
Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6,299 inch
Délka	160 mm	Délka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	290,6 g		

## Technické údaje

Verze	Mechanické, bez výměnitelných vložek
-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 26
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování	Průřez koncovek, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0,14 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">BDAL PZ 2.5</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>