

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Version	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">2903690000</a>
Type	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Qté.	1 pièce(s)

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2,756 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6,299 inch
Longueur	160 mm	Longueur (pouces)	6,299 inch
Poids net	290,6 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 14	Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

**Données de l'outil - sertissage**

Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">BDAL PZ 2.5</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>