

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	0.14mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krímpelés
Rendelési szám	2903690000
Típus	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Qty.	1 Stück

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1,22 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6,299 inch
Hossz	160 mm	Hossz, inch	6,299 inch
Nettó tömeg	290,6 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,14 mm ²		

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26
Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Letöltések

User Documentation	BDAL PZ 2.5
Katalógusok	Catalogues in PDF-format